

Garant
Nož za notranje zarezovalno struženje, desni, Tip: 16/3

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	274170 16/3
GTIN	4062406577636
Razred artikla	21U

Opis
Izvedba:

Za rezalne plošče art. 275000 – 275015.

Uporaba:

Za zarezovalno struženje od premera $D_{\min} = 14$ mm.

Pazi:

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Tehnični opis

Ø držala D_s	16 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{\min}	14 mm
Širina zareze w	2,2; 3 mm
Celotna dolžina L	78 mm
t_{\max} za notranjo obdelavo	3 mm
Prevesna dolžina L_1 odmaknjenih držal	25 mm
Področje uporabe	radialno notranje zarezovanje
Vrsta uporabe	desni
z notranjim hlajenjem	da
Sistemski ključ	da
možnost aksialnega zarezovanja	ne

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje