

HOLEX**Digitalno pomično merilo za delavnico, Merilno območje: 2000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	415525 2000
GTIN	4062406579586
Razred artikla	42A

Opis**Izvedba:**

Pomično merilo za notranje in zunanje merjenje (s prednastavitvijo). Dobro čitljiv LCD-prikazovalnik s posebej velikimi številkami. Optimalne vodilne in drsne lastnosti zaradi **dvojnega prizmatičnega vodila**, uležajenega v umetni masi. Merilni kljuni iz nerjavnega jekla, zelo fino brušeni. Z dvema pomičnima in **zamenljivima merilnima kljunoma**. **Vklj. z omejitvijo merilne sile**.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Nastavitvena šablona art. 415527 vel. Set. Merilni kljuni z navojem M2,5 št. 415526 vel. 90 z navojem M2,5 za posebna tipala št. 434900–434910.

Tehnični opis

Točnost	0,13 mm
Število vključenih baterij	1
Kalibriranje	A1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Funkcija prednastavitve	da
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Dolžina konic	150 mm
Merilno območje	0 - 2000 mm
Preklop odčitavanja	mm / cole

Masa	2,5 kg
Ø nastavka za notranje merjenje	20 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Odčitavanje	0,0005 col
Standard	Tovarniški standard
Merilne konice	da
Merilno orodje	digitalni
Material	ABS
vse dele	kaljene
Vrsta izdelka	Digitalno pomično merilo za delavnico

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 2000 mm	021000 2000
---	-------------

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
--	---------------