

**Mitutoyo****Digitalno pomično merilo za delavnico ABS IP67 s kljunastimi/standardnimi merilnimi površinami, Merilno območje: 300mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	415355 300
GTIN	4946368846316
Razred artikla	44A

## Opis

**Izvedba:**

Merilna vrednost je prikazana na dobro čitljivem prikazovalniku.

**Funkcija:**

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Obseg dobave:**

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. 357.

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel art. 497085.

## Tehnični opis

Vrsta IP-zaščite	IP 67
Merilno območje	0 - 300 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Ø nastavka za notranje merjenje	10 mm
Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje

Odčitavanje	0,01 mm
Kalibriranje	A1
Dolžina konic	90 mm
Odstopanje meritve E MPE	±0,04 mm
Standard	ISO 13385
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	USB-vmesnik
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitve ničelne točke
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Digitalno pomično merilo za delavnico

## Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 300 mm	021000 300
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 300 mm	021010 300