

**Garant****RPKT 10T3MOT, HB7525, Tip: ST900****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212032 ST900
GTIN	4062406388508
Razred artikla	21A

**Opis****Izvedba:**

Okrogle obračalne ploščice so šestkratno indeksirane. Z upoštevanjem maksimalne globina reza pridobite šest enakovrednih rezil.

**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,3 \times D/a_p = 1$  mm.

Da lahko uporabite vseh šest rezil, ne sme biti presežen  $a_p$  2,5 mm.

Podajanje  $f_z$  na zob: 0,3 mm

ISO-oznaka obračalne ploščice: RPKT 10T3MOT

Tip: ST900

**Tehnični opis**

ISO-oznaka obračalne ploščice	RPKT 10T3MOT
Tip	ST900
Rezalni material	HM
Zvrst	HB7525
Podajanje $f_z$ na zob	0,3 mm

Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	360 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	290 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	250 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	200 m/min	P
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		