

**Omara za oskrbo strojev z drsnimi vrati, 2 ravni za rednike, Širina: 1600mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	974211 1600
GTIN	2050002053663
Razred artikla	91Q

**Opis****Izvedba:**

Lesena omara z drsnimi vrati, s srednjo steno in 2 policama (na levi in desni strani srednje stene) debeline 25 mm, nastavljanje v rastru 32 mm. Omara s čvrsto zadnjo steno. Vklj. z nikljanim vrtljivim ročajem v kovinsko sivi barvi. Jekleni podstavek višine 30 mm, vedno kovinsko siv, vklj. z vijaki za nastavljanje višine. Cilindrična ključavnica z 2 ključema.

**Lakiranje:**

**Dekor v 5 barvah:** kraljevi javor, naravni hrast, svetlo siva, biserno bela, kovinsko siva.

**Napotek:**

**Naslednji dekorji so na voljo le še do 31. 7. 2023:** bukev, jesen, javor, oreh.

**Tehnični opis**

Primerno za sistem zaklepanja	ne
Višina podstavka	30 mm
Višina	779 mm
Oblika ročaja	Ločni ročaj
Število polic	4
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	ne
Površina ohišja	les

Material podstavka	Jeklena pločevina
s podstavkom	da
Širina	1600 mm
Možnost individualne zamenjave številke zaklepanja	ne
Globina	450 mm
Uporabna višina	699 mm
Izvedba	Kredenca
Nastavljanje višine v rastru	32 mm
Izbira barv	Dekor: kovinsko siva, svetlo siva, biserno bela, javor, naravni hrast
Vrsta izdelka	Pisarniške omare