

Omara za oskrbo strojev z drsnimi vrati, 3 ravni za rednike, Širina: 1200mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	974212 1200
GTIN	2050002053670
Razred artikla	91Q

Opis**Izvedba:**

Lesena omara z drsnimi vrati, s srednjo steno in 2 policama (na levi in desni strani srednje stene) debeline 25 mm, nastavljanje v rastru 32 mm. Omara s čvrsto zadnjo steno. Vklj. z nikljanim vrtljivim ročajem v kovinsko sivi barvi. Jekleni podstavek višine 30 mm, vedno kovinsko siv, vklj. z vijaki za nastavljanje višine. Cilindrična ključavnica z 2 ključema.

Lakiranje:

Dekor v 5 barvah: kraljevi javor, naravni hrast, svetlo siva, biserno bela, kovinsko siva.

Napotek:

Naslednji dekorji so na voljo le še do 31. 7. 2023: bukev, jesen, javor, oreh.

Tehnični opis

Oblika ročaja	Ločni ročaj
Možnost individualne zamenjave številke zaklepanja	ne
Globina	450 mm
Višina	1163 mm
Površina ohišja	les
s podstavkom	da
Število polic	2

Širina	1200 mm
Primerno za sistem zaklepanja	ne
Uporabna višina	1083 mm
Višina podstavka	30 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	ne
Material podstavka	Jeklena pločevina
Izvedba	Kredenca
Nastavljanje višine v rastru	32 mm
Izbira barv	Dekor: kovinsko siva, svetlo siva, biserno bela, javor, naravni hrast
Vrsta izdelka	Pisarniške omare