

Polica iz mrežne rešetke, Tip: 500



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	983212 500
GTIN	4004514227546
Razred artikla	96P

Opis

Izvedba:

Pocinkane police iz mrežne rešetke, mrežna rešetka 30×30 mm, nosilni drog 25×2 mm. Neposredni odtok tekočin skozi police iz mrežne rešetke.

Največja nosilnost prekata na polico iz mrežne rešetke: **150 kg**.

Ravni skladiščenja so nastavljive v rastru 25 mm. Preprosta, natična izvedba omogoča hitro montažo.

Primerno za:

Regal za manjše posode art. 983205 in art. 983210.

Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 150 kg

Material: pocinkan

Višina: 25 mm

Širina: 1000 mm

Globina: 500 mm

Nosilnost: 150 kg

Masa: 9 kg

Tehnični opis

Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	150 kg
Masa	9 kg

Višina	25 mm
Material	pocinkan
Širina	1000 mm
Globina	500 mm
Nosilnost	150 kg
Oznaka proizvajalca	Regali za manjše kanistre
Vrsta izdelka	Mrežna rešetka