

Garant**Hitrozamenljivi nož za notranje struženje HM, desni, Ø držala DS/velikost ploščice: 8/05mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268124 8/05
GTIN	4062406584207
Razred artikla	21P

Tehnični opis

Uporabna globina T	3,5 mm
Nastavitveni kot κ	72,5 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0501..
Celotna dolžina L	57 mm
Dolžina glave L ₁	26 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	10,2 mm
Širina vratu L ₄	6 mm
Velikost ploščice	5 mm
ISO-oznaka držala	E08X SVVCR/L05
Srednji premik L ₃	5,5 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 26
Ø držala D ₅	8 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 26	269028 26
------------------------------------------------	-----------