



Letev z vtičnicami, s prenapetostno zaščito, Število letev z vtičnicami: 8



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081168 8
GTIN	4007123251490
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

Z osvetljenim varnostnim stikalom in vtičnicami pod kotom 45°. Nazivna moč 3500 W (16 A). Nezlomljivo ohišje ima dovod kabla nasproti zaščitenemu nameščenemu stikalu za preprosto upravljanje, z dodatno pripravo za obešanje.

Prenapetostna zaščita (13000 A) preprečuje izpad priključenih naprav zaradi nevarnih prenapetosti.

Z vtičnicami za **F, B, PL in CZ**.

Dolžina kabla: 2,5 m

Tehnični opis

Število vtičnic 230 V/16 A	8
Napajanje	Omrežno napajanje
Primerno za države	F/ B/ PL/ CZ
Tip vtikača, vhod	E
Število letev z vtičnicami	8
Dolžina letve	630 mm
Struktura kabla	3G1,5
Razred kabla	H05VV-F
Dolžina kabla	2,5 m
Vrsta izdelka	Letve z vtičnicami

