

Garant UNILINE

Vrata polovična višina, montirano spodaj, Tip: M**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	955491 M
GTIN	4062406586126
Razred artikla	9GC

Opis**Izvedba:**

Vrata za UNI Tower iz jeklene pločevine, na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Primerno za:

UNI Tower, U-oblika; možnost montaže le na spodnji polovici.

Obseg dobave:

Vrata z desnim omejevalnikom s prečko, vratnim tečajem in pokrovom vratnega predala.

Lakiranje:

Antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Konfiguracija ni možna.**

Tehnični opis

Višina	794 mm
Širina	534 mm
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Vrsta izdelka	Krilna vrata

