

Garant UNILINE

Vrata celotna višina, Tip: M**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	955490 M
GTIN	4062406586096
Razred artikla	9GC

Opis**Izvedba:**

Vrata za UNI Tower iz jeklene pločevine, na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Primerno za:

UNI Tower, U- in H-oblika.

Obseg dobave:

Vrata z desnim omejevalnikom s prečko in vratnim tečajem.

Lakiranje:

Antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Konfiguracija ni možna.**

Tehnični opis

Masa	16 kg
Širina	534 mm
Višina	1792 mm
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek

Vrsta izdelka

Krilna vrata