

Garant UNILINE

Predalni modul za U-oblika, Tip: 2**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	955486 2
GTIN	4062406586072
Razred artikla	9GC

Opis**Izvedba:**

Predalni modul za UNI Tower, vel. M v U-obliki, ali UNI Z-Tower. Modul je mogoče vpeti v UNI Tower na poljubni višini. Možen je le en predalni modul na stolp. **100 % v celoti izvlečljivi predali** z mero 20×16G, brez možnosti ločenega zaklepanja. Predali z **enoročno zaporo proti izvlečenju**. Nosilnost posameznega predala je 40 kg.

Primerno za:

UNI Tower, UNI Z-Tower.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 75, 125

Lakiranje:

Predalno ohišje v srebrni, sprednja stranica predala v antracitni barvi RAL 7016, **prašno barvano**.

Konfiguracija ni možna.

Tehnični opis

Globina	477 mm
Uporabna površina predalov v G	20×16
Širina	540 mm
Uporabna širina predalov v G	20
Nosilnost predalov/polic	40 kg
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %

Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Nastavljanje višine v rastru	37 mm
Uporabna globina predalov v G	16
Višina	222 mm
Masa	13 kg
Vrsta izdelka	Predal