

Garant UNILINE

UNI Tower stacionarno, U-oblika, Tip: M**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	955464 M
GTIN	4062406586188
Razred artikla	9GC

Opis**Izvedba:**

Modularni sistem za pripravo za neposredni dostop do delovnih materialov in hitro vizualizacijo informacij. Z možnostjo prostega konfiguriranja zaradi raznolikega pribora in popolne združljivosti s sistemom Easyfix.

Vsestransko, notranja in zunanja stran z luknjastimi stenami s \square 9×9 mm v rastru 37 mm za namestitev pribora za luknjaste stene ter kavljev in držal Easyfix. U-oblika: 2 stranski steni z zadnjo steno. Možnost vgradnje predalov in vrat.

Obseg dobave:

UNI Tower art. 955460, vel. M; 2 police art. 955481, vel. M; nastavek art. 955475, vel. GREY.

Lakiranje:

Dvobaravno **prašno lakiranje**, srebrna v kombinaciji z antracitno RAL 7016. **Konfiguracija ni možna.**

Napotek:

Dodatni pribor, kot so piktogrami, police, predali in vrata, najdete pod art. 955474–955499.

Tehnični opis

Serija	Tower
Nosilnost	150 kg

Globina	750 mm
Uporabna globina	510 mm
Širina	720 mm
Višina	2140 mm
Uporabna širina	540 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9
Nastavljanje višine v rastru	37
Vrsta izdelka	Stolp z luknjasto steno

Pribor

Nastavek zaUNI Tower M Tip GREY	955475 GREY
UNI Towerstacionarno, U-oblika Tip M	955460 M