

3M Scotch-Brite™

**Bristle-Brush tip C Ø 25 mm Garnitura, 24-delna, držalo Ø 3 mm, RB-ZB,
Zrnatost: 36****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	573545 36
GTIN	50048011276101
Razred artikla	53M

Opis**Izvedba:**

Zalite ščetke za posebno čiščenje so homogena brusna telesa z mešanico precizno oblikovanih keramičnih zrn in aluminijevega oksida ter imajo **izredno dolgo življenjsko dobo. Izredno fleksibilni in prilagodljivi.**

Radialna ščetka Bristle-Brush je sestavljena iz posamičnih segmentov (širina prib. 1,6 mm). Vpenjalni trn (**držalo Ø 3 mm**) je mogoče odstraniti. Segmente je mogoče kombinirati v poljubno široko ščetko.

Z zakrivljenimi ščetinami (tip C) za **obdelavo profiliranih površin.**

Uporaba:

Upoštevajte smer vrtenja.

Uporaba na premih brusilnikih ali gibljivih gredeh brez dodatnega pribora.

Za skoraj vse vrste materiala pri najvišji možni delovni varnosti. Odstranjevanje rje, ostankov lepila, barve, rahlih prask in zarobka. Za poenotenje, zaključno obdelavo, poliranje, čiščenje in odstranjevanje zarobka.

Obseg dobave:

24 posamičnih segmentov (širina pribl. 1,6 mm) **vklij. z vpenjalnim trnom** z držalom Ø 3 mm.

Tehnični opis

Ø držala D _s	3 mm
Zrnatost	36
Maksimalno število vrtljajev	35000 min ⁻¹
Širina ščetke	1,6 - 10 mm
Barva	rjava
Ø ščetke D ₁	25 mm

Kratice za brusno sredstvo	Keramika
Značilnost blagovnega imena	RB-ZB
Oznaka proizvajalca	RB-ZB
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka