

**HOLEX**

## Nosilec rezil Medium-Plus za plano zarezovanje, desna, Ø območja zareze D1/ D2: 340/999mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	278045 340/999
GTIN	4062406602147
Razred artikla	22B

### Opis

#### Izvedba:

Vse velikosti z le enim ležiščem ploščic za dve širini zareze (3 mm in 4 mm).  
Za zarezovalne ploščice art. 278029–278036.

#### Napotek:

$D_1$  = minimalni Ø za 1. zarezo /  $D_2$  = maksimalni Ø za 1. Zareza.

$D_2$  = 999 v oznaki velikosti teoretično ustreza neskončnosti.

### Tehnični opis

minimalni Ø 1. zareze $D_1$	340 mm
maksimalna globina rezanja $t_{maks}$	14 mm
minimalni Ø 1. zareze $D_2$	999 mm
Širina držala b	25×25 mm
Vijak	279816 4
Vrsta uporabe	desna
z notranjim hlajenjem	ne
Širina zareze w	3; 4 mm
Vrsta izdelka	Nosilec rezila

