

**HOLEX****Nosilec rezil Medium-Plus za plano zarezovanje, leva, Ø območja zareze D1/  
D2: 340/999mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	278046 340/999
GTIN	4062406602222
Razred artikla	22B

**Opis****Izvedba:**

Vse velikosti z le enim ležiščem ploščic za dve širini zareze (3 mm in 4 mm).

Za zarezovalne ploščice art. 278029–278036.

**Napotek:**

$D_1$  = minimalni Ø za 1. zarezo /  $D_2$  = maksimalni Ø za 1. Zareza.

$D_2$  = 999 v oznaki velikosti teoretično ustreza neskončnosti.

**Tehnični opis**

maksimalna globina rezanja $t_{maks}$	14 mm
minimalni Ø 1. zareze $D_1$	340 mm
minimalni Ø 1. zareze $D_2$	999 mm
Širina držala b	25×25 mm
Vijak	279816 4
Vrsta uporabe	leva
z notranjim hlajenjem	ne
Širina zareze w	3; 4 mm
Vrsta izdelka	Nosilec rezila

