



Garnitura nožev za notranje struženje, jeklo brez kanalov za notranje hlajenje, desni, Tip: SET1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	265157 SET1
GTIN	4062406612429
Razred artikla	29W

Opis

Izvedba:

Brez notranjega hlajenja.

Tehnični opis

Dolžina glave L_1	27,5 mm
Dolžina glave L_1	22 mm
Dolžina glave L_1	22,5 mm
Dolžina glave L_1	27 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	12 mm
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	15,5 mm
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	8 mm

Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	11 mm
ISO-oznaka držala	S0810J SCLCR06
ISO-oznaka držala	S0608H SCLCR06
ISO-oznaka držala	S0810H SCLCR06
ISO-oznaka držala	S1216K SDUCR07
Višina vpenjanja L_2	9 mm
Višina vpenjanja L_2	9 mm
Višina vpenjanja L_2	11 mm
Višina vpenjanja L_2	7 mm
Srednji premik L_3	4 mm
Srednji premik L_3	6 mm
Srednji premik L_3	9 mm
Srednji premik L_3	6,5 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Celotna dolžina L	110 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Širina vratu L_4	10 mm
Širina vratu L_4	8 mm
Širina vratu L_4	6 mm
Širina vratu L_4	8 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0602..
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	3xD
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7	269028 7
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8