

**Garant****Natična raglja, dvosmerna, Tip pogonskega 4-kotnika: 2-3/4col****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	657582 2-3/4
GTIN	4062406625894
Razred artikla	61E

**Opis****Izvedba:**

Kovano v utopu; vsa orodja imajo nastavek za pritrditev = pravokotno držalo z vzmetenim zatičem. To zagotavlja trdno in varno vpetje natičnih orodij v momentnem ključu. Zelo kompaktna natična dvosmerna raglja.

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

**Podatki:****Legenda za risbo in formulo:**

$l_1$  = dolžina ročice brez natičnega orodja

$l_2$  = nastavljena mera na momentnem ključu

$l_3$  = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

$L_4$  = merilo natičnega orodja

$L$  = skupna dolžina orodja

$T_1$  = navor za nastavitev

$T_2$  = predpisani navor

**Primerno za:**

Za momentne ključe z notranjim 4-kotnikom.

**Napotek:**

Upoštevajte medosno razdaljo natičnega orodja in jo primerjajte z orodjem za justiranje (glejte poročilo o preizkusu/navodila za uporabo momentnega ključa, ki ga uporabljate). V primeru odstopanja izvedite popravek medosne razdalje!

Druga natična orodja s 4-kotnim trnom 22×28 mm so dobavljiva po ponudbi.

## Tehnični opis

Višina h	20,5 mm
Pogonski 4-kotnik	3/4 col
Število zob	48
Trajna obremenitev	450 Nm
Natično držalo	14×18 mm
Medosna razdalja S	34 mm
Širina b	39 mm
Zamenljivo orodje	Natično orodje
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirani
Raglja, dvosmerna	da
Raglja z izmetačem	da
Vrsta izdelka	Raglja