

Garant**Stabilizator nožev za notranje struženje 7×D maxi, Velikost držala: 12R****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319469 12R
GTIN	4062406642488
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

Osnovno telo iz kakovostnega orodnega jekla, površina in funkcijske površine kaljene.

Prednosti:

Zmanjšanje tresljajev in vibracij pri uporabi z vsemi tipi nožev za notranje struženje.

Primerno za:

Vsi običajni noži za notranje struženje.

Napotek:

Za določitev pravilne različice stabilizatorja nožev za notranje struženje obvezno izvedite preverjanje trka s pomočjo podatkov orodja Hoffmann e-Tool iz spletne trgovine eShop ali prek storitve ToolScout! Priporočljiva maksimalna previsna dolžina uporabljenih tipov nožev za notranje struženje je 3×D.

Maksimalni previs stabilizatorja vklj. z nožem za notranje struženje 10×D.

Tehnični opis

Ø D ₃	40 mm
C	1,5 mm
Ø držala D ₂	32 mm
Radij R	1,2 mm
Smer rezanja	desno
Celotna dolžina L ₂	143 mm
Vpenjalni Ø D ₁	12 mm

Prevesna dolžina L_1	84 mm
Dolžina držala L_5	53 mm
Osni zamik Z	18,5 mm
Globina notranjega struženja do	$7 \times D$
Nihanje	z dušenjem
Vrsta izdelka	Stabilizator nožev za notranje struženje