



Garnitura nasadnih ključev, 1/4-colski 4-kotnik, s torbico za pasom za orodje in vijalnimi nastavki 40-delna, Število delov: 40



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	680204 40
GTIN	4010995446840
Razred artikla	63K

Opis

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

Vijačni nastavki, C 6,3, za Phillips: 2 kosa vel. 1; 2

Vijačni nastavki, C 6,3, za Pozidriv: 3 kosi vel. 1; 2; 3

Vijačni nastavek, C 6,3, za ploščati profil: 3 kos vel. 0,6×4,5; 0,8×5,5; 1,2×6,5

Vijačni nastavki, C 6,3, za Torx®: 7 kosov vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Vijačni nastavki, C 6,3, za notranji 6-kotnik: 4 kos vel. 3; 4; 5; 6

6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski: 13 kosov vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Adapter za nasadni ključ: 1 kos, 1/4-colski zunanji 6-kotnik – 1/4-colski zunanji 4-kotnik

Spojno držalo, D 6,3: 1 kos za 1/4-colske vijačne nastavke, C 6,3

Raglja, dvosmerna: 1 kos

Podaljški: 2 kosa, 75; 150 mm

Kardanski zglob: 1 kos

Ročaj za izvijač: 1 kos

Shranjevanje v:: Funkcijska torbica z zaponko za pas

Tehnični opis

Število delov	40
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	3-6 mm
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	4-14 mm
Pogonski profil	Izvijač Torx®
Pogonski profil	Izvijač za notranji 6-kotnik
Pogonski profil	Izvijač TORX® z izvrtino
Pogonski profil	Ploščati izvijač
Pogonski profil	Izvijač Pozidriv
Pogonski profil	Izvijač TORX® z izvrtino
Mere zeva ključa	metrični
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Dolžina	185 mm
Širina	110 mm
Višina	70 mm
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem