

HOLEX**Magnet v obliki gumba z zaščitno ploščo, AlNiCo, Ø: 13mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	085946 13
GTIN	4045197372871
Razred artikla	02A

Opis**Izvedba:**

- Okrogli magnet z deljeno pritrtilno površino in izvrtino.
- Magnetni material je temperaturno obstojen do največ 550 °C.

Uporaba:

- Za vgradnjo v merilne naprave s kazalcem.
- Za pritrnitev majhnih kovinskih predmetov.

Tehnični opis

Nazivna sila držanja	7 N
Ø	13 mm
Višina	9,5 mm
Ø pritrtilne izvrtine	4,4 mm
Maksimalna temperaturna odpornost	550 °C
Material magnetnega jedra	AlNiCo
Vrsta izdelka	Gumbasti magnet

