

**Ploščati prijemalni magnet z notranjim navojem, Neodim, Ø: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	085924 10
GTIN	2050001737731
Razred artikla	08Q

**Opis****Izvedba:**

- **Temperaturna obstojnost do maksimalno 80 °C.**
- **Površina je pocinkana, magnetno jedro iz neodima.**
- **Oklopljeno ploščato prijemalo s 3–6-kratno prijemalno silo v primerjavi s prijemalom iz trdega ferita.</b>**

**Uporaba:**

Za vpenjanje, montažo, vgradnjo z vtiskanjem, lepljenjem in vlivanjem.

**Napotek:**

Kavlje za privijačenje z zunanjim navojem najdete pod art. 085921.

**Tehnični opis**

Ø	10 mm
Višina	4,5 mm
Nazivna sila držanja	25 N
Površina materiala	pocinkano
Navoj	M3 mm
Višina z navojem	11,5 mm
Masa	4,5 g
Maksimalna temperaturna odpornost	80 °C

Puša z navojem	da
Material magnetnega jedra	Neodim
Vrsta izdelka	Ploščati prijemalni magnet

---

## Pribor

Kavelj za privijačenje z zunanjim navojem.10-delne Navoj M3	085921 M3
---	-----------