

**Ploščati magnet z natančno mero, AlNiCo, Ø: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	085925 20
GTIN	2050000964824
Razred artikla	08Q

**Opis****Izvedba:**

- Oklopljeno ploščato prijemalo z magnetnim jedrom iz AlNiCo.
- Toleranca prilega na zunanji Ø h6.
- Temperaturna obstojnost do maksimalno 220 °C.

**Uporaba:**

Za vpenjanje, montažo, vgradnjo z vtiskanjem, lepljenjem in vlivanjem.

**Tehnični opis**

Maks. mera skrajšanja zadaj	6 mm
Površina materiala	pocinkano
Nazivna sila držanja	35 N
Maksimalna temperaturna odpornost	220 °C
Višina	25 mm
Ø	20 mm
Material magnetnega jedra	AlNiCo
Vrsta izdelka	Paličasti prijemalni magnet

