

HOLEX**Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo dvosmerna 15° zakrivljena, Zev ključa: 17mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 614828 17 |
| GTIN | 4062406649814 |
| Razred artikla | 62A |

Opis**Izvedba:**

Na obeh straneh z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo, s preklopom za levi in desni hod. Na obeh straneh ključa sta po 2 različna zeva.

Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

Tehnični opis

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ø obroča D | 33,4 mm |
| Širina zeva b | 38,4 mm |
| Zev ključa | 17 mm |
| Mere zeva ključa | metrični |
| Višina obroča h ₂ | 10,8 mm |
| Dolžina ključa L | 223 mm |
| Višina zeva h ₁ | 7,4 mm |
| Položaj obroča | 15 stopinj |
| Število zob | 72 |
| Povratni zasuk | 5 stopinj |
| Material | Kromvanadijevo jeklo |

| | |
|-------------------|---------------|
| Površina | mat kromirani |
| Raglja, dvosmerna | da |
| Vrsta izdelka | Vijačni ključ |