

## Ploščati magnet z natančno mero, AlNiCo, Ø: 32mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	085925 32
GTIN	2050000965135
Razred artikla	08Q

### Opis

#### Izvedba:

- Oklopljeno ploščato prijemalo z magnetnim jedrom iz AlNiCo.
- Toleranca prilega na zunanji Ø h6.
- Temperaturna obstojnost do maksimalno 220 °C.

#### Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, vgradnjo z vtiskanjem, lepljenjem in vlivanjem.

### Tehnični opis

Nazivna sila držanja	150 N
Maksimalna temperaturna odpornost	220 °C
Površina materiala	pocinkano
Maks. mera skrajšanja zadaj	3 mm
Ø	32 mm
Višina	35 mm
Material magnetnega jedra	AlNiCo
Vrsta izdelka	Paličasti prijemalni magnet

