

HOLEX**Močni magnet z zaščitno ploščo, AlNiCo, Celotna višina: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	085934 20
GTIN	4045197372543
Razred artikla	02A

Opis**Izvedba:**

- Močan magnet v obliki mostiča.
- Z izvrtino za pritrnitev magneta (vel. 35 in 41 z 2 izvrtinama).
- Magnetni material je temperaturno obstojen do največ 550 °C.

Uporaba:

Za držanje, dviganje ali sortiranje malih kovinskih delov ali za vgradnjo elementov v električnih relejih, merilnih instrumentih itd.

Tehnični opis

Celotna višina	20 mm
Maksimalna temperaturna odpornost	550 °C
Nazivna sila držanja	45 N
Globina posamičnega pola	8 mm
Širina posamičnega pola	20 mm
Material magnetnega jedra	AlNiCo
Vrsta izdelka	Močni magnet

