

Ploščati magnet brez navoja, Neodim, Ø: 25mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	085923 25
GTIN	2050001737694
Razred artikla	08Q

Opis

Izvedba:

- **Temperaturna obstojnost do maksimalno 80 °C.**
- **Površina je pocinkana, magnetno jedro iz neodima.**
- **Oklopljeno ploščato prijemalo s 3–6-kratno prijemalno silo v primerjavi s prijemalom iz trdega ferita.**

Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, vgradnjo z vtiskanjem, lepljenjem in vlivanjem.

Tehnični opis

Višina	7 mm
Masa	31 g
Ø	25 mm
Maksimalna temperaturna odpornost	80 °C
Nazivna sila držanja	200 N
Površina materiala	pocinkano
Material magnetnega jedra	Neodim
Vrsta izdelka	Ploščati prijemalni magnet

