

Garant**VHM torusni rezkar HPC DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC/RS1: 5/1,0 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	206358 5/1,0
GTIN	4045197527714
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:**

Specialna prevleka za dolgo življenjsko dobo in visoko zmogljivost odrezovanja.

S kakovostjo centriranja G2,5.

Za rezkanje **zlitin na osnovi niklja**, s 35° spiralo.

Število zob Z: 4

Kot spirale: 35 stopinj

Držalo: DIN 6535 HB s h6

Kakovost centriranja z držalom: G 2,5 z HB

Število zob Z: 4

Dolžina rezil L_c : 13 mm

Radij rezila R_1 : 1 mm

Celotna dolžina L: 57 mm

Ø držala D_s : 6 mm

Podajanje f_z za kopirno rezkanje v Inconel®: 0,019 mm

Tehnični opis

Radij rezila R_1	1 mm
Podajanje f_z za kopirno rezkanje v Inconel®	0,019 mm
Število zob Z	4
Ø rezila D_c	5 mm
Ø držala D_s	6 mm
Dolžina rezil L_c	13 mm
Celotna dolžina L	57 mm

Kakovost centriranja z držalom	G 2,5 z HB
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Kot spirale	35 stopinj
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Toleranca nazivnega Ø	f8
Značilnosti spiralnega kota	neenakomeren
Delitev rezil	neenakomerna
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina a_e pri rezkanju	0,05×D pri kopirnem rezkanju
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	0,2 × D pri robljenju ne
Strategija odrezovanja	HPC
Toleranca držala	h6
Barvni prstan	rožnata
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar