

Ploščati magnet z natančno mero, AlNiCo, Ø: 6mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	085925 6
GTIN	2050000964800
Razred artikla	08Q

Opis

Izvedba:

- Oklopljeno ploščato prijemalo z magnetnim jedrom iz AlNiCo.
- Toleranca prilega na zunanji Ø h6.
- Temperaturna obstojnost do maksimalno 220 °C.

Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, vgradnjo z vtiskanjem, lepljenjem in vlivanjem.

Tehnični opis

Površina materiala	pocinkano
Maks. mera skrajšanja zadaj	2 mm
Maksimalna temperaturna odpornost	220 °C
Višina	10 mm
Ø	6 mm
Nazivna sila držanja	2 N
Material magnetnega jedra	AlNiCo
Vrsta izdelka	Paličasti prijemalni magnet

