



## Nastavljivo držalo ojačano, Tip: 7



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	148150 7
GTIN	4045197814937
Razred artikla	12L

### Opis

#### Izvedba:

S kaljenimi vpenjalnimi čeljustmi in jeklenimi ročaji. Za vrezovanje navoja na ozkih mestih se lahko en jekleni ročaj odstrani.

Ojačana izvedba. Vse dimenzije **s kakovostno kovanim jeklenim ohišjem in polnimi jeklenimi ročaji.**

Standard: DIN 1814

Ø območja vpenjanja: 14,5 - 36 mm

za ročne navojne svedre DIN 352: M25 – M58

za Ø ročnega povrtala DIN 206: 20 - 45 mm

Celotna dolžina: 1120 mm

### Tehnični opis

za Ø ročnega povrtala DIN 206	20 - 45 mm
Celotna dolžina	1120 mm
za ročne navojne svedre DIN 352	M25 – M58
Ø območja vpenjanja	14,5 - 36 mm
Standard	DIN 1814
Vrsta izdelka	Držala za navojne svedre