



Nastavljivo držalo ojačano, Tip: 6



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 148150 6 |
| GTIN | 4045197814920 |
| Razred artikla | 12L |

Opis

Izvedba:

S kaljenimi vpenjalnimi čeljustmi in jeklenimi ročaji. Za vrezovanje navoja na ozkih mestih se lahko en jekleni ročaj odstrani.

Ojačana izvedba. Vse dimenzije **s kakovostno kovanim jeklenim ohišjem in polnimi jeklenimi ročaji.**

Standard: DIN 1814

Ø območja vpenjanja: 9 - 24 mm

za ročne navojne svedre DIN 352: M16 – M42

za Ø ročnega povrtala DIN 206: 11 - 32 mm

Celotna dolžina: 900 mm

Tehnični opis

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Ø območja vpenjanja | 9 - 24 mm |
| za ročne navojne svedre DIN 352 | M16 – M42 |
| Celotna dolžina | 900 mm |
| za Ø ročnega povrtala DIN 206 | 11 - 32 mm |
| Standard | DIN 1814 |
| Vrsta izdelka | Držala za navojne svedre |