

**Nastavljivo držalo ojačano, Tip: 5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	148150 5
GTIN	4045197814913
Razred artikla	12L

Opis**Izvedba:**

S kaljenimi vpenjalnimi čeljustmi in jeklenimi ročaji. Za vrezovanje navoja na ozkih mestih se lahko en jekleni ročaj odstrani.

Ojačana izvedba. Vse dimenzije **s kakovostno kovanim jeklenim ohišjem in polnimi jeklenimi ročaji.**

Standard: DIN 1814

Ø območja vpenjanja: 7 - 20 mm

za ročne navojne svedre DIN 352: M12 – M33

za Ø ročnega povrtala DIN 206: 9 - 26 mm

Celotna dolžina: 700 mm

Tehnični opis

Ø območja vpenjanja	7 - 20 mm
Celotna dolžina	700 mm
za Ø ročnega povrtala DIN 206	9 - 26 mm
za ročne navojne svedre DIN 352	M12 – M33
Standard	DIN 1814
Vrsta izdelka	Držala za navojne svedre