



Nastavljivo držalo ojačano, Tip: 2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	148150 2
GTIN	4045197814883
Razred artikla	12L

Opis

Izvedba:

S kaljenimi vpenjalnimi čeljustmi in jeklenimi ročaji. Za vrezovanje navoja na ozkih mestih se lahko en jekleni ročaj odstrani.

Ojačana izvedba. Vse dimenzije **s kakovostno kovanim jeklenim ohišjem in polnimi jeklenimi ročaji.**

Standard: DIN 1814

Ø območja vpenjanja: 3 - 9 mm

za ročne navojne svedre DIN 352: M4 – M12

za Ø ročnega povrtala DIN 206: 5 - 10 mm

Celotna dolžina: 280 mm

Tehnični opis

za Ø ročnega povrtala DIN 206	5 - 10 mm
za ročne navojne svedre DIN 352	M4 – M12
Ø območja vpenjanja	3 - 9 mm
Celotna dolžina	280 mm
Standard	DIN 1814
Vrsta izdelka	Držala za navojne svedre