

Garant
Groborezno-fini valjasto čelni rezkar NF, TiN, Ø × širina js16: 50X36 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	182520 50X36
GTIN	4045197096975
Razred artikla	11U

Opis
Izvedba:
Profil z brušenimi prostimi ploskvami.
Groborezno-fini rezkarji s posnetim profilom zob.
Napotek:
 f_z za $a_e = 0,5 - 1 \times D$.

 \varnothing izvrtine H7: 22 mm

Število zob Z: 6

Podajanje f_z za robljenje v jeklo < 900 N/mm²: 0,07 mm

Tehnični opis

Število zob Z	6
\varnothing rezila D_c	50 mm
\varnothing izvrtine H7	22 mm
Podajanje f_z za robljenje v jeklo < 900 N/mm ²	0,07 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Celotna višina	36 mm

Prevleka	TiN
Rezalni material	HSS Co 5
Standard	DIN 1880 T1
Profil rezkanja	NF
Toleranca nazivnega \emptyset	js16
Vpenjalo za valjasto čelni rezkar	s prilagodnim utorom
Kot spirale	27 stopinj
Smer pristavljanja	vodoravno in poševno
z notranjim hlajenjem	ne
Kot posnetja roba	90 stopinj
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Valjčni rezkar