

**Garant****Obračalna rezalna ploščica (za struženje radiev), HB7525, Radij r: 2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	294510 2
GTIN	4062406706579
Razred artikla	21A

**Opis****Uporaba:**

Za struženje konveksnih radiev na zunanjih premerih ali v izvrtinah.

**Primerno za:**

Držalo art. 294500 in radiusni rezkar art. 216825.

**Tehnični opis**

Podajanje f	0,1 – 0,4 mm/v
Radiusno rezkanje	naprej
s	3,18 mm
l	15 mm
d	9,52 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	UNI
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	110 - 390 m/min

Zvrst	HB7525
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje