

Garant**Nož za notranje struženje GARANT Master Turn, jeklo, spiraliziran, desno, Ø držala/velikost ploščice: 20/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261128 20/11
GTIN	4062406711078
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Dolžina glave L_1	36 mm
Višina vpenjanja L_2	18 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
ISO-oznaka držala	A20R SVUBR/L11
Celotna dolžina L	200 mm
Serijska	GARANT Master
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Ø držala D_s	20 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1103..
Srednji premik L_3	13 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	24 mm
Velikost ploščice	11 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da

Uporaba

Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje