

Garant**Držalo za struženje GARANT Master eco, vijačno vpenjanje, desno, Velikost držala / ploščice L: 16/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	271997 16/16
GTIN	4062406734718
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

Obseg dobave:

S podložno ploščico 1,5°.

Napitek:

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z držali sistema GARANT Master Eco art. 319006–319136 oz. art. 317900 pri dolžini držala < 125 mm.

Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

Tehnični opis

Vijak za podložno ploščico	279824 1
Serijska	Master Eco
Funkcijska širina L ₄	20 mm
Podložna ploščica 1,5°	279819 1
Celotna dolžina L	80 mm
Dolžina glave L ₁	30 mm
Velikost držala	16 mm
Vpenjalni vijak za obračalno ploščico	269023 3
Velikost ploščice	16 mm

Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje