

**Spiralna najlonska cev, 1/4-colska, s spojko, Uporabna dolžina cevi: 2,5m****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	080057 2,5
GTIN	4062406734831
Razred artikla	02A

Opis**Izvedba:**

Fleksibilne najlonske gibke cevi. Temperaturna obstojnost od $-60\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Obseg dobave:

S po 1 hitro spojko iz medenine in nastavkom.

Tehnični opis

Zunanji \varnothing cevi	8 mm
Uporabna dolžina cevi	2,5 m
Temperaturno območje	$-60 - 60\text{ }^{\circ}\text{C}$
Priključek hitre spojke	1/4 col
Maksimalni obratovalni tlak	10 bar
Notranji \varnothing cevi	6 mm
Vrsta izdelka	Cev

Pribor

Hitra spojkaZ notranjim navojem Priključni notranji navoj
1/4 col

080171 1/4