

SWISS TOOLS

## Držalo za notranje struženje z dušenjem vibracij, HSK-T, Ø držala/Ø D – A-mera: 63/25-161mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	320104 63/25-161
GTIN	2050002062900
Razred artikla	36D

### Opis

#### Izvedba:

- Za učinkovito struženje.
- Za obdelavo v desno ali levo.

#### Prednosti:

- **Boljša produktivnost** – zahvaljujoč dušenju vibracij se lahko rezalni parametri bistveno povečajo.
- **Boljša kakovost površine.**
- **Boljša procesna varnost.**
- **Izboljšano odvajanje odrezkov.**

#### Uporaba:

Za vpenjanje zamenljivih rezalnih glav.

#### Napotek:

Za primerne zamenljive glave glejte art. 264826 – 264827.

### Tehnični opis

Previsna dolžina A	161 mm
Ø držala	63 mm
Ø D	25 mm
Trn za rezkarje	HSK-T
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-3
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Osnovno držalo za stružne nože

