

**Garant****Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno GARANT Power Drill  
Držalo ABS®, 3×D, Ø DC: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	234020 16
GTIN	4062406735166
Razred artikla	21S

**Opis****Izvedba:**

Zaviti hladilni kanali zagotavljajo največjo trdnost, saj jedro svedra zaradi njih ni oslABLJENO.

**Toleranca izvrtine:** -0,1/+0,3 mm

**Opis:**

Za največjo zmogljivost in natančnost mer. Tudi pri težavnem vrtnanju do 5×D.

**Uporaba:**

Z obračalnimi ploščicami art. 234030 – 234098.

**Primerno za:**

Obračalne ploščice SOGX 050204.

**Tehnični opis**

Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	48 mm
Število rezil Z	2
Nazivni Ø D	16
ABS®, Ø držala D <sub>s</sub>	50 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOGX 050204
Celotna dolžina L	109 mm
Serijska	Vrtalnik

Prevesna dolžina L <sub>A</sub>	78 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239700 5IP (0,38 Nm)
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do	3×D
Držalo	ABS
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno centrirno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno okrogel
Uporaba vrtanja	pogojno paketno vrtanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice