

Garant**Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtnanje v polno GARANT Power Drill
Držalo ABS®, 5×D, Ø DC: 18mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 234025 18 |
| GTIN | 4062406738860 |
| Razred artikla | 21S |

Opis**Izvedba:**

Zaviti hladilni kanali zagotavljajo največjo trdnost, saj jedro svedra zaradi njih ni oslABLjeno.

Toleranca izvrtine: $-0,1/+0,35$ mm

Opis:

Za največjo zmogljivost in natančnost mer. Tudi pri težavnem vrtnanju do 5×D.

Uporaba:

Z obračalnimi ploščicami art. 234030 – 234098.

Primerno za:

Obračalne ploščice SOGX 060305.

Priporočilo:

Pri navrtanju zmanjšajte podajanje na 70 %.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------------|----------|
| Serijska | Vrtalnik |
| Celotna dolžina L | 152 mm |
| Nazivni Ø D | 18 |
| Uporabna dolžina L ₁ | 90 mm |
| Prevesna dolžina L _A | 121 mm |
| Število rezil Z | 2 |

| | |
|--|------------------------------|
| ISO-oznaka obračalne ploščice | SOGX 060305 |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239700 6IP2 (0,6 Nm) |
| ABS®, Ø držala D _s | 50 mm |
| Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 5×D |
| Držalo | ABS |
| Uporaba vrtanja | pogojno prečno vrtanje |
| Uporaba vrtanja | pogojno prečno vrtanje |
| Uporaba vrtanja | pogojno paketno vrtanje |
| Uporaba vrtanja | pogojno okrogel |
| Uporaba vrtanja | pogojno prečno vrtanje |
| Uporaba vrtanja | pogojno prečno vrtanje |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Strategija odrezovanja | HPC |
| Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |