

Garant**Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno GARANT Power Drill
Držalo ABS®, 5×D, Ø DC: 23mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	234025 23
GTIN	4062406738914
Razred artikla	21S

Opis**Izvedba:**

Zaviti hladilni kanali zagotavljajo največjo trdnost, saj jedro svedra zaradi njih ni oslABLJENO.

Toleranca izvrtine: $-0,1/+0,35$ mm

Opis:

Za največjo zmogljivost in natančnost mer. Tudi pri težavnem vrtanju do 5×D.

Uporaba:

Z obračalnimi ploščicami art. 234030 – 234098.

Primerno za:

Obračalne ploščice SOGX 080407.

Priporočilo:

Pri navrtanju zmanjšajte podajanje na 70 %.

Tehnični opis

ABS®, Ø držala D _s	50 mm
Uporabna dolžina L ₁	115 mm
Prevesna dolžina L _A	147 mm
Celotna dolžina L	178 mm
Število rezil Z	2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239700 8IP (1,3 Nm)

Nazivni Ø D	23
Serija	Vrtalnik
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOGX 080407
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do	5×D
Držalo	ABS
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno paketno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno okrogel
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice