

SWISS TOOLS

**Držalo za zunanje struženje levo, PSC, Ø držala / velikost ploščice:
50/16HPmm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	320416 50/16HP
GTIN	2050002063082
Razred artikla	36D

Opis**Napotek:**

Primerno **visokotlačno šobo** art. 320001 naročite posebej! Nadomestne dele za art. 320610–320626 najdete v seznamu nadomestnih delov.

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	16E..
Velikost ploščice	16HP
Ø držala	50 mm
Previsna dolžina A	60 mm
Osni zamik konic f	35 mm
Trn za rezkarje	PSC
Vrsta uporabe	levo
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-1
z notranjim hlajenjem	da

Vrsta držala	Votli konus
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje