

SWISS TOOLS

## Držalo za zunanje struženje desno, PSC, Ø držala / velikost ploščice: 63/16HPmm



### Podatki za naročanje

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 320420 63/16HP |
| GTIN                  | 2050002063129  |
| Razred artikla        | 36D            |

### Opis

#### Napotek:

Primerno **visokotlačno šobo** art. 320001 naročite posebej! Nadomestne dele za art. 320610–320626 najdete v seznamu nadomestnih delov.

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

### Tehnični opis

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Osni zamik konic f                  | 45 mm       |
| primerna obračalna rezalna ploščica | 16E..       |
| Previsna dolžina A                  | 65 mm       |
| Velikost ploščice                   | 16HP        |
| Ø držala                            | 63 mm       |
| Trn za rezkarje                     | PSC         |
| Vrsta uporabe                       | desno       |
| Standard vpenjalnega trna           | ISO 26623-1 |
| Notranje hlajenje                   | da          |
| Vrsta držala                        | Votli konus |

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje