

SWISS TOOLS

**Držalo za zunanje struženje desno, PSC, Ø držala / velikost ploščice:
50/16HPmm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	320420 50/16HP
GTIN	2050002063112
Razred artikla	36D

Opis**Napotek:**

Primerno **visokotlačno šobo** art. 320001 naročite posebej! Nadomestne dele za art. 320610–320626 najdete v seznamu nadomestnih delov.

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	60 mm
Ø držala	50 mm
Velikost ploščice	16HP
Osni zamik konic f	35 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	16E..
Trn za rezkarje	PSC
Vrsta uporabe	desno
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-1
Notranje hlajenje	da
Vrsta držala	Votli konus

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje