

SWISS TOOLS

## Držalo za zunanje struženje levo, HSK-T, Ø držala / velikost ploščice: 40/16HPmm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	320106 40/16HP
GTIN	2050002062962
Razred artikla	36D

### Opis

#### Napotek:

Primerno **visokotlačno šobo** art. 320001 naročite posebej! Nadomestne dele za art. 320610–320626 najdete v seznamu nadomestnih delov.

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

### Tehnični opis

Ø držala	40 mm
Previsna dolžina A	55 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	16E..
Osni zamik konic f	27 mm
Velikost ploščice	16HP
Trn za rezkarje	HSK-T
Vrsta uporabe	levo
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-3
z notranjim hlajenjem	da

Vrsta držala	Votli konus
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje