

SWISS TOOLS

Držalo za zunanje struženje levo, HSK-T, Ø držala / velikost ploščice: 40/16HPmm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	320116 40/16HP
GTIN	2050002062993
Razred artikla	36D

Opis

Napotek:

Primerno **visokotlačno šobo** art. 320001 naročite posebej! Nadomestne dele za art. 320610–320626 najdete v seznamu nadomestnih delov.

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

Tehnični opis

Ø držala	40 mm
Velikost ploščice	16HP
Osni zamik konic f	27 mm
Previsna dolžina A	55 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	16E..
Trn za rezkarje	HSK-T
Vrsta uporabe	desno
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-3
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta držala	Votli konus

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje