

Garant**Delovne rokavice, par MASTER FIT ESD, Velikost rokavic: 6**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094304 6
GTIN	4062406742393
Razred artikla	01H

Opis

Izvedba:

Montažne rokavice MASTER FIT. Z inovativno, PU-nitrilno prevleko na vodni osnovi za visoko natančnost, gibljivost in občutek otipa v suhem delovnem okolju. Zahteven postopek obdelave za fino strukturirano površino dlani. **Primerne za zaslone na dotik**, zato lahko upravljate pametne telefone in druge zaslone na dotik, ne da bi morali sneti rokavice. Dolga življenjska doba zaradi visoke odpornosti proti obrabi. Brez DMF in certificirano v skladu z Öko-Tex®.

Ščitijo pred elektrostatičnimi razelektritvami.

Standard:

EN 388, EN ISO 21420

EN 16350

Napotek:

Delovne rokavice, ki varujejo pred elektrostatično razelektritvijo, ne izolirajo rok pred električno napetostjo. Zato niso primerne za delo na vodih pod napetostjo ali za zaščito pred udarom toka, ampak le za zaščito proizvodov.

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Velikost rokavic	6
Serija	MASTER FIT
Standard za oblačila	Oeko-Tex Standard 100
Vsebina	12
Lastnosti rokavic	Primerne za zaslone na dotik
Lastnosti rokavic	Brez DMF
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Uporaba	za večkratno uporabo
EN 388	4131X
Nosilni material	Lycra®/poliamid
Prevleka	Nitril / PU
Področje uporabe	Večnamensko
Področje uporabe	Preciznost
Barva	modra/črna
Vrsta izdelka	ESD-delovne rokavice