

HOLEX**Nasadni ključ, zakrivljeni, Zev ključa: 19mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	621341 19
GTIN	4062406750701
Razred artikla	62C

Opis**Izvedba:**

Kovani, za največje obremenitve, zevi ključev so v zelo ozkih tolerancah. Specialna votla oblika, tudi za matice na daljših vijakih. Zeva sta enaka na obeh straneh ključa. Pri vel. 6 in 7 je na obeh straneh ključa 6-kotnik, od vel. 8 je na daljšem kraku 6-kotnik, na krajšem pa 12-kotnik. Zakrivljeni za pribl. 90 – 95°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Tehnični opis

Profil na krajši strani	12-kotni
Pogonski profil	12-kotni nasadni ključ
Pogonski profil	6-kotni izvijač
Dolžina ključa L ₁	205 mm
Dolžina ključa L ₂	50 mm
Ø izvrtine F	13 mm
Zev ključa	19 mm
Profil na daljši strani	6-kotni
Kot	90 - 95 stopinj
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirani

obojestransko enaka dolžina zeva ključa

da

Vrsta izdelka

Nasadni ključ s T-ročajem