

**Nasadni ključi, zakrivljeni, Zev ključa: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	621341 12
GTIN	4062406750633
Razred artikla	62C

Opis**Izvedba:**

Kovani, za največje obremenitve, zevi ključev so v zelo ozkih tolerancah. Specialna votla oblika, tudi za matice na daljših vijakih. Zeva sta enaka na obeh straneh ključa. Pri vel. 6 in 7 je na obeh straneh ključa 6-kotnik, od vel. 8 je na daljšem kraku 6-kotnik, na krajšem pa 12-kotnik. Zakrivljeni za pribl. 90 – 95°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Tehnični opis

Profil na krajši strani	12-kotni
Profil na daljši strani	6-kotni
Pogonski profil	12-kotni nasadni ključ
Pogonski profil	6-kotni izvijač
Ø izvrtine F	8 mm
Dolžina ključa L ₁	145 mm
Zev ključa	12 mm
Dolžina ključa L ₂	34 mm
Kot	90 - 95 stopinj
Material	Kromvanadijevo jeklo

Površina	kromirani
obojestransko enaka dolžina zeva ključa	da
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem